


## Polias Poly-V Passo PK

**Passo PJ = 3,56 mm para uso de correias com 06, 08, 10 e 16 frisos**

| Código   | Tipo | Ø cubo | 06 FRISOS |    | 08 FRISOS |    | 10 FRISOS |    | 16 FRISOS |    | Material |
|----------|------|--------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|----------|
|          |      |        | L1        | L2 | L1        | L2 | L1        | L2 | L1        | L2 |          |
| PK – 40  | 3    | 40     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 45  | 3    | 45     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 50  | 3    | 50     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 56  | 3    | 56     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 60  | 3    | 60     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 63  | 3    | 63     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 67  | 3    | 67     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 71  | 3    | 71     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 75  | 3    | 75     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 80  | 3    | 80     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 85  | 3    | 85     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 90  | 3    | 90     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 95  | 3    | 95     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 100 | 6    | 50     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 112 | 6    | 60     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 125 | 6    | 62     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 140 | 6    | 70     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 160 | 6    | 80     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 180 | 6    | 90     | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 200 | 6    | 100    | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 250 | 6    | 125    | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 275 | 6    | 150    | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |
| PK – 300 | 6    | 150    | 25        | 35 | 32        | 42 | 42        | 52 | 65        | 75 | GG       |

### Legenda

3= sem cubo, maciça  
6= com cubo, maciça  
ØC= diâmetro do cubo  
L1= largura sem cubo  
L2= largura total com o cubo



### Ex. 180 PK / 08

180 = Ø da polia  
PK = passo da polia  
08 = n.º de frisos

Polias mediante consulta.

Tolerância de excentricidade é de 0,05mm para polias com diâmetros externos de 0 a 200mm.

Acima de 200mm de diâmetro, acrescentar 0,005mm para cada 10mm.

As polias somente possuem furo guia ou furo apontado, e não estão balanceadas.

O balanceamento e acabamento final das polias ficam sob responsabilidade do comprador.